

Sfæriske kuglelejer 1308-K-TVH-C3 + H308 (Serie 13..-K + H)

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og
klembøsning

Databladet er kun en oversigt over mål og bæretal for det valgte produkt. Vær opmærksom på alle henvisninger på disse oversigtssider. Yderligere informationer om de mange produkter finder du under menuen "Beskrivelse". Derudover har du også mulighed for at bestille yderligere informationsmateriale via vores katalogside (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) eller på telefon +45 7015 4444.

d _{1H}	35 mm
D	90 mm
B	23 mm
B _{a min}	5 mm
c	10,25 mm
d	40 mm
D ₁	74,7 mm
d ₁	57,8 mm
D _{a max}	81 mm
d _{a max}	55 mm
d _{b min}	44 mm
D _m	58 mm

l	36 mm	
r _{a max}	1,5 mm	
	H308	Betegnelse, klembøsning
m	0,698 kg	Vægt
m ₁	0,192 kg	Vægt, klembøsning
C _r	30000 N	Dynamisk bæretal, radiale
C _{0r}	9700 N	Statisk bæretal, radiale
C _{ur}	610 N	Udmattelseslast, radial
n _G	8600 1/min	Grænseomdrejningstal
n _{θr}	7200 1/min	Referenceomdrejningstal
e	0,25	
Y ₁	2,52	
Y ₂	3,9	
Y ₀	2,64	

