

Sfæriske kuglelejer 2208-2RS-TVH (Serie 22..-2RS)

hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger

Databladet er kun en oversigt over mål og bæretal for det valgte produkt. Vær opmærksom på alle henvisninger på disse oversigtssider. Yderligere informationer om de mange produkter finder du under menuen "Beskrivelse". Derudover har du også mulighed for at bestille yderligere informationsmateriale via vores katalogside (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) eller på telefon +45 7015 4444.

d	40 mm	
D	80 mm	
B	23 mm	
D ₂	70,3 mm	
d ₂	49,2 mm	
D _{a max}	73 mm	
d _{a min}	47 mm	
r _{a max}	1 mm	
r _{min}	1,1 mm	
m	0,528 kg	Vægt
C _r	19400 N	Dynamisk bæretal, radiale

C_{0r}	6500 N	Statisk bæretal, radiale
C_{ur}	415 N	Udmattelseslast, radial
n_G	4950 1/min	Grænseomdrejningstal
e	0,22	
Y_1	2,9	
Y_2	4,49	
Y_0	3,04	



