

Toradede sfæriske rullelejer 230SM140-MA (Serie 230SM)

delte toradede sfæriske rullelejer

Databladet er kun en oversigt over mål og bæretal for det valgte produkt. Vær opmærksom på alle henvisninger på disse oversigtssider. Yderligere informationer om de mange produkter finder du under menuen "Beskrivelse". Derudover har du også mulighed for at bestille yderligere informationsmateriale via vores katalogside (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) eller på telefon +45 7015 4444.

d	140 mm	
D	240 mm	
C	60 mm	
B	106 mm	
r _{min}	2,1 mm	
m	15,5 kg	Vægt
C _r	445000 N	Dynamisk bæretal, radiale
C _{0r}	690000 N	Statisk bæretal, radiale
C _{ur}	52000 N	Udmattelseslast, radial
n _g	1130 1/min	Grænseomdrejningstal
e	0,22	

Y ₁	3,1	
Y ₂	4,62	
Y ₀	3,03	
F _{a max}	13800 N	Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
M _i	35 Nm	Tilspændingsmoment pr. klemkrue
M _a	8,5 Nm	Tilspændingsmoment pr. klemkrue
	23032K	Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
	H3032	Betegnelse, klembøsning
	S3032-H	Betegnelse, stålehus

