

## Toradede sfæriske rullelejer

### 23322-AS-MA-T41A (Serie 233..-A-MA-T41A)

til vekslende belastninger med indsnævrede diameterolerancer

Databladet er kun en oversigt over mål og bæretal for det valgte produkt. Vær opmærksom på alle henvisninger på disse oversigtssider. Yderligere informationer om de mange produkter finder du under menuen "Beskrivelse". Derudover har du også mulighed for at bestille yderligere informationsmateriale via vores katalogside ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news\\_media/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp)) eller på telefon +45 7015 4444.

d	110 mm
D	240 mm
B	92,1 mm
D <sub>1</sub>	199,6 mm
D <sub>a max</sub>	226 mm
d <sub>a min</sub>	124 mm
d <sub>s</sub>	6,3 mm
n <sub>s</sub>	12,2 mm
r <sub>a max</sub>	2,5 mm
r <sub>min</sub>	3 mm
m	21,3 kg Vægt

$C_r$	830000 N	Dynamisk bæretal, radiale
$C_{0r}$	1080000 N	Statisk bæretal, radiale
$C_{ur}$	86000 N	Udmattelseslast, radial
$n_G$	2600 1/min	Grænseomdrejningstal
$e$	0,43	
$Y_1$	1,57	
$Y_2$	2,34	
$Y_0$	1,53	



