



Nålelejer RNA6908-ZW-XL (Serie RNA69..-ZW)

dimensionsrække 69, toradede

Databladet er kun en oversigt over mål og bæretal for det valgte produkt. Vær opmærksom på alle henvisninger på disse oversigtssider. Yderligere informationer om de mange produkter finder du under menuen "Beskrivelse". Derudover har du også mulighed for at bestille yderligere informationsmateriale på vores katalogside (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) eller på telefon +45 7015 4444.

F _w	48 mm	
D	62 mm	
C	40 mm	
r _{min}	0,6 mm	
m	256 g	Vægt
C _r	74000 N	Dynamisk bæretal, radiale
C _{0r}	116000 N	Statisk bæretal, radiale
C _{ur}	19800 N	Udmattelseslast, radial
n _G	9200 1/min	Grænseomdrejningstal
n _{Ør}	5400 1/min	Referenceomdrejningstal
		toradede

