

## Spænderingslejer UC213-40 (Serie UC)

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger

Databladet er kun en oversigt over mål og bæretal for det valgte produkt. Vær opmærksom på alle henvisninger på disse oversigtssider. Yderligere informationer om de mange produkter finder du under menuen "Beskrivelse". Derudover har du også mulighed for at bestille yderligere informationsmateriale via vores katalogside ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news\\_media/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp)) eller på telefon +45 7015 4444.

d	63,5 mm	
d	2 1/2 inch	
DSP	120 mm	
B	65,1 mm	
A	12 mm	
C	28 mm	
C2	29,4 mm	
Ca	8,2 mm	
d1	80,85 mm	
S	25,4 mm	
W	1/4 inch	
m	1,79 kg	Masse

$C_r$	61000 N	Dynamisk bæretal, radialt
$C_{0r}$	40000 N	Statisk bæretal, radialt
$C_{ur}$	2090 N	Udmattelseslast, radial
$f_0$	14,3	Beregningsfaktor

