

Pendelkugellager 11204-TVH (Baureihe 112)

Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm
D	47 mm
Bi	40 mm
	7 mm Nutbreite
	9 mm Nuttiefe
B	14 mm
D ₁	37,8 mm
d ₁	29,2 mm
D _{a max}	41,4 mm
r _{a max}	1 mm
r _{min}	1 mm

m	0,186 kg	Gewicht
C_r	10100 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	2600 N	statische Tragzahl, radial
e	0,28	
Y_1	2,24	
Y_2	3,46	
Y_0	2,34	
C_{ur}	166 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	18100 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\theta r}$	15300 1/min	Bezugsdrehzahl



