

Pendelkugellager 11211-TVH (Baureihe 112)

Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	55 mm
D	100 mm
Bi	60 mm
	7 mm Nutbreite
	9 mm Nuttiefe
B	21 mm
D ₁	86,4 mm
d ₁	69,5 mm
D _{a max}	91 mm
r _{a max}	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm

m	1,17 kg	Gewicht
C _r	27000 N	dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	10000 N	statische Tragzahl, radial
e	0,19	
Y ₁	3,31	
Y ₂	5,12	
Y ₀	3,47	
C _{ur}	630 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _G	7700 1/min	Grenzdrehzahl
n _{0r}	6900 1/min	Bezugsdrehzahl



