

Pendelkugellager 1214-TVH (Baureihe 12)

Hauptabmessungen nach DIN 630

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	70 mm	
D	125 mm	
B	24 mm	
D ₁	106,1 mm	
d ₁	87,2 mm	
D _{a max}	116 mm	
d _{a min}	79 mm	
r _{a max}	1,5 mm	
r _{min}	1,5 mm	
m	1,25 kg	Gewicht
C _r	35000 N	dynamische Tragzahl, radial

C_{0r}	13800 N	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	880 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\theta r}$	5900 1/min	Bezugsdrehzahl
e	0,19	
Y_1	3,36	
Y_2	5,21	
Y_0	3,52	



