

Pendelkugellager 1305-TVH (Baureihe 13)

Hauptabmessungen nach DIN 630

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm	
D	62 mm	
B	17 mm	
D ₁	50,4 mm	
d ₁	38,1 mm	
D _{a max}	55 mm	
d _{a min}	32 mm	
r _{a max}	1 mm	
r _{min}	1,1 mm	
m	0,258 kg	Gewicht
C _r	18300 N	dynamische Tragzahl, radial

C_{0r}	5000 N	statische Tragzahl, radial
n_G	12900 1/min	Grenzdrehzahl
C_{ur}	320 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{Gr}	10000 1/min	Bezugsdrehzahl
e	0,28	
Y_1	2,29	
Y_2	3,54	
Y_0	2,4	



