

Axial-Zylinderrollenlager 81105-TV (Baureihe 811)

einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
D	42 mm
T	11 mm
D ₁	26 mm
d ₁	42 mm
Da max	26 mm
da min	41 mm
r _a max	0,6 mm
r _{min}	0,6 mm
m	0,053 kg Gewicht

C_a	33500 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	76000 N	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	7200 N	Ermüdungsgrenzbelastung
n_G	8900 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\theta r}$	3650 1/min	Bezugsdrehzahl
	K81105-TV	zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
	GS81105	zugeordnete Gehäusescheibe
	WS81105	zugeordnete Wellenscheibe
	LS2542	zugeordnete Laufscheibe



