

# Axial-Zylinderrollenlager 81207-TV (Baureihe 812)

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news\\_medien/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp)) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	35 mm
D	62 mm
T	18 mm
D <sub>1</sub>	37 mm
d <sub>1</sub>	62 mm
Da max	39 mm
da min	58 mm
r <sub>a</sub> max	1 mm
r <sub>min</sub>	1 mm
m	0,195 kg    Gewicht

$C_a$	80000 N	dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	199000 N	statische Tragzahl, axial
$C_{ua}$	20400 N	Ermüdungsgrenzbelastung
$n_G$	6000 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\theta r}$	2360 1/min	Bezugsdrehzahl
	K81207-TV	zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
	GS81207	zugeordnete Gehäusescheibe
	WS81207	zugeordnete Wellenscheibe



