

Bürstenlose Servomotoren MOT-BHX1263R5-C7-SINCOS (Baureihe MOT-BHX)

Synchron-Servomotoren mit sinusförmiger Magnetisierung und integriertem Absolutwertgeber

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

A	209 mm
QF	126 mm
G	165 mm
C	110 mm
D	24 mm
DF	9 mm
F	130 mm
IC	112 mm
L	50 mm
S	3,5 mm

SF	11 mm	
M ₀	11 Nm	Stillstandsmoment
M _N	8 Nm	Nennmoment
I ₀	10	Stillstandsstrom
n _N	2000 1/min	Drehzahl
I _N	7,3 A	Nennstrom
J	15,8 kg * cm ²	Trägheitsmoment
m	10,6 kg	Masse
	STUNG-ME0100..-V3	Erforderliche Baugröße der Servosteuerung



