

Rillenkugellager SMR128-2Z (Baureihe SMR..-2Z)

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig
Spaltdichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	8 mm
D	12 mm
B	3,5 mm
d ₁	9,05 mm
D ₂	11,3 mm
D _{a max}	11,2 mm
d _{a min}	8,8 mm
r _{a max}	0,15 mm
r _{min}	0,15 mm
m	0,99 g Gewicht

C_r	540 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	168 N	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	7,4 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	66000 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\theta r}$	32000 1/min	Bezugsdrehzahl



