

Casquillos EGB1615-E50 (Serie EGB..-E50)

casquillos, escaso mantenimiento, con dorso de acero y depósitos de lubricante

Esta hoja de datos sólo es una vista general de medidas y capacidades de carga del producto seleccionado. Tenga en cuenta, sin falta, todas las indicaciones de estas páginas. Para muchos productos encontrará más información bajo el apartado "Descripción" del menú. Además puede solicitar amplio material de información a través de la Solicitud de catálogos (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) o por teléfono +49 91 32 82 - 28 97.

Di	16 mm	
Do	18 mm	
B	15 mm	Tolerancia: +/-0,25
Tolerancias de montaje recomendadas: Eje h8 Agujero del alojamiento H7		
dL	3 mm	
f	0,6 mm	Tolerancia: +/-0,4
Fi max	0,6 mm	
Fi min	0,1 mm	
m	4,3 g	Peso

C_r	16800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	33600 N	Capacidad de carga estática, radial
		La deformación del agujero de engrase debido al curvado, es admisible.
		Casquillos en medidas especiales, bajo consulta.

