

Discos de fricción EGW20-E40-B (Serie EGW..-E40-B)

discos de fricción, libres de mantenimiento, con dorso de bronce

Esta hoja de datos sólo es una vista general de medidas y capacidades de carga del producto seleccionado. Tenga en cuenta, sin falta, todas las indicaciones de estas páginas. Para muchos productos encontrará más información bajo el apartado "Descripción" del menú. Además puede solicitar amplio material de información a través de la Solicitud de catálogos (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) o por teléfono +49 91 32 82 - 28 97.

Di	20 mm	Tolerancia: +0,25/0
Do	36 mm	Tolerancia: 0/-0,25
s3	1,5 mm	Tolerancia: 0/-0,05
1)	Se admiten agujeros en los anillos interior y exterior, número y posición aleatorios.	
d1	3 mm	Tolerancia: +0,4/+0,1
d6a	36 mm	Tolerancia: +0,12/0
J	28 mm	Tolerancia: +/-0,12
ta	1 mm	Tolerancia: +/-0,2
m	8,4 g	Peso
Ca	98500 N	Capacidad de carga dinámica, axial

C_{0a}

176000 N Capacidad de carga estática, axial

Discos de fricción en medidas especiales, bajo consulta.



