

## Игольчатые роликоподшипники без колец K32X37X17 (Серия K)

по DIN 5405-1/ISO 3030

Представленное техническое описание является всего лишь обзором размеров и значений грузоподъемности выбранного изделия. Обязательно следуйте всем указаниям на этих обзорных страницах. Дополнительную информацию о многих изделиях Вы найдете в пункте меню "Описание". Кроме того, Вы можете заказать подробные информационные материалы через сервис заказа каталогов ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news\\_media/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp)) или по телефону +49 (91 32) 82 - 28 97.

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| F <sub>w</sub>  | 32 mm       |   |
| E <sub>w</sub>  | 37 mm       |   |
| B <sub>c</sub>  | 17 mm       |   |
|                 |             |   |
| m               | 19 g        | Вес                                       |
| C <sub>r</sub>  | 19900 N     | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 35500 N     | статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 4600 N      | нагрузка предела усталости радиальная     |
| n <sub>G</sub>  | 14200 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 7900 1/min  | Базовая тепловая частота вращения         |

